


## KP-11 KP-20 KP-25

### アスマン乾湿計(ぜんまい式、電動式)

アスマン乾湿計は頭部にぜんまい駆動の風車回転装置があり、中央の管を通り、下部温度計の水銀球部より風を吸い上げます。内装された2本の水銀温度計のうち1本の球部に布を巻いて水を浸しますと風車の回転により、下部より風を吸いあげ、水の蒸発に際し、熱をうばうので湿球温度がさがります。乾球温度と湿球温度の差を読みとり、付属の常用表で相対湿度を知る計器です。小型アスマンはレザーケース入りで携帯に便利です。



#### KP-11・KP-20(小型) ぜんまい式アスマン乾湿計

仕 様	
構 成	ぜんまい式
測 定 範 囲	-30 ~ +50
精 度	±0.3
最 小 目 盛	0.2 (小型アスマン 1.0 )
寸 法 ・ 質 量	約 90 × 400 × 90mm 約 2.2 kg 約 55 × 235 × 55mm(小型) 約 1 kg

#### KP-25 電動式アスマン乾湿計

仕 様	
構 成	電動式
測 定 範 囲	-30 ~ +50
精 度	±0.3
最 小 目 盛	0.2
電 源	DC3V
寸 法 ・ 質 量	約 85 × 360 × 85mm 約 3.4 kg



株式会社 小松製作所

〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目12番13号  
TEL.03-3719-7131(代) FAX.03-3719-7134